

**SRQB 3/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黑色，41 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 9.00, 绝缘: 是, 宽度: 14.1 mm
订货号	<a href="#">2615190000</a>
类型	SRQB 3/2
GTIN (EAN)	4050118653694
数量	100 items

**SRQB 3/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	2.8 mm	深度 (英寸)	0.1102 inch
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	14.1 mm	宽度 (英寸)	0.5551 inch
净重	1.79 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	9.00 mm
----------------	---------

**材料参数**

基础材料	PA	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**系统特征值**

类型	横联
----	----

**通用的**

回路数	2
-----	---

**额定数据**

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		