

## SRQB 4/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黑色，41 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：11.00，绝缘：是，宽度：17 mm
订货号	<a href="#">2615220000</a>
类型	SRQB 4/2
GTIN (EAN)	4050118653663
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	3.5 mm	深度 (英寸)	0.1378 inch
高度	28.4 mm	高度 (英寸)	1.1181 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	3.08 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

间距 P (单位: mm) 11.00 mm

## 材料参数

基础材料	PA	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型 横联

## 通用的

回路数 2

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		