

SSI 4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	闭锁设备（端子）
订货号	2615270000
类型	SSI 4
GTIN (EAN)	4050118653618
数量	50 items

SSI 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	19.1 mm	深度 (英寸)	0.752 inch
高度	22.7 mm	高度 (英寸)	0.8937 inch
宽度	9.4 mm	宽度 (英寸)	0.3701 inch
净重	0.1 g		

温度

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

阻燃等级符合 UL 94 V-2

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		