

SAKQB 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
订货号	2615330000
类型	SAKQB 6/2
GTIN (EAN)	4050118655797
数量	20 items
本地产品	仅在特定国家有售

技术数据

审批

ROHS 一致

通用订货数据

本地产品 仅在特定国家有售

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	3.86 g		

温度

存储温度 -25 °C...55 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
------	-------	-----	---

大小

间距 P (单位: mm) 8.00 mm

材料参数

颜色编码 灰色

通用的

回路数 2

额定数据

额定电压 400 V

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		