

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片

OMNIMATE 信号和 OMNIMATE 电源 是用于信号处理和功率电子元件为重点的工业应用的印刷线路板接线端子、插拔式联接器以及直通型接线端子。

功率性能适用于最高 232 A 的电流以及最高 1000 V 的电压 (IEC)，或者 600 V 情况下的 230 A (UL)。组件针对应用设计、高效生产以及可靠应用予以优化。

OMNIMATE 数据是 RJ45 和 USB 接口的线路板插座，用于工业以太网环境中的安全数据传输。

魏德米勒的 RJ45 组件确保可靠的数据传输，数据传输率高达 1 Gbit/s。不同的款型适用于 THT、THR 或 SMT 焊接流程，插孔式插座适用于所有的常见印刷线路板安装技术。

不同设计的 RJ45 线路板插座能够适配各类接线盒设计。

通用订货数据

版本	PCB 接插座, 样品套件, OMNIMATE 电源 - BV/SV 7.62HP 系列
订货号	2615770000
类型	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-08-31T00:00:00+02:00

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

净重 154 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

重要注意事项

备注

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		