

## SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



### 通用订货数据

版本	Y connector
订货号	<a href="#">2616350000</a>
类型	SAI-H4-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621365
数量	1 items

## SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E310075

## 尺寸和重量

净重	50 g
----	------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
外壳温度范围	-30...+90 °C

编码	S-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
屏蔽连接	否

## 联接数据

Single outlet 3 - plug-in connector	M12 孔式
单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
拧紧力矩矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

组件出线口 - 接插件	M12 针式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式

## 标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

## 通用参数

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
端口 1	M12/M12
屏蔽连接	否
导线外径	-

编码	S-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
额定电压	630 V AC
端口 2	螺钉
外壳温度范围	-30...+90 °C

## 分类



ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECCLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECCLASS 14.0	27-44-01-06


**SAI-H4-M12-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****图纸****Connection diagram****插针分配方案**

PE



PE

