数据信息页

SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

版本	Y 联接器
订货号	2616350000
类型	SAI-H4-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621365
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-10-30T00:00:00+01:00
替代产品	SAI-H4-M12-S-SI

数据信息页

SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E310075

尺寸和重量

净重	50 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	S-coded
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	TPU
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	额定电流	12 A
防护等级	IP67	污染等级	3
电缆接头	M 12	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30…+90 °C		

联接数据

Single outlet 3 - plug-in connector	M12 孔式	组件出线口 - 接插件	M12 针式
单出线口 1 - 接插件	M12 孔式	单出线口 2 - 接插件	M12 孔式
拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111

通用参数

回路数	4	编码	S-coded
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	TPU
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	额定电流	12 A
防护等级	IP67	污染等级	3
电缆接头	M 12	额定电压	630 V AC
端口1	M12/M12	端口 2	螺钉
屏蔽连接	否	外壳温度范围	-30…+90 °C
导线外径	-		

分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


图纸



Connection diagram



插针分配方案



插针分配方案

