

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片**通用订货数据**

版本	Y connector
订货号	2616430000
类型	SAI-T-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621396
数量	1 items

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E310075

尺寸和重量

净重	85.36 g
----	---------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
外壳温度范围	-30...+90 °C

编码	S-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
屏蔽连接	否

联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

通用参数

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
端口 1	M12/M12
屏蔽连接	否
导线外径	-


编码	S-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
额定电压	630 V AC
端口 2	螺钉
外壳温度范围	-30...+90 °C

分类


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

图纸


图纸



Connection diagram



插针分配方案



插针分配方案

