

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Y connector |
| 订货号 | 2616440000 |
| 类型 | SAI-T-M12-T |
| GTIN (EAN) | 4050118621501 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E310075

尺寸和重量

净重 84.48 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|--------------|--------|---------|
| 回路数 | 4 | 编码 | T-coded |
| 插针镀层 | 镀金的 | 外壳基本材料 | TPU |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | 额定电流 | 12 A |
| 防护等级 | IP67 | 污染等级 | 3 |
| 电缆接头 | M 12 | 屏蔽连接 | 否 |
| 外壳温度范围 | -30...+90 °C | | |

联接数据

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 组件出线口 - 接插件 | M12 针式 | 单出线口 1 - 接插件 | M12 孔式 |
| 单出线口 2 - 接插件 | M12 孔式 | | |

标准

连接器标准 IEC 61076-2-111

通用参数

| | | | |
|------|----------|--------|--------------|
| 回路数 | 4 | 编码 | T-coded |
| 插针镀层 | 镀金的 | 外壳基本材料 | TPU |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | 额定电流 | 12 A |
| 防护等级 | IP67 | 污染等级 | 3 |
| 电缆接头 | M 12 | 额定电压 | 63 V DC |
| 端口 1 | M12/M12 | 端口 2 | 螺钉 |
| 屏蔽连接 | 否 | 外壳温度范围 | -30...+90 °C |
| 导线外径 | - | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


图纸



Connection diagram



插针分配方案



插针分配方案

