

## 产品图片



## 通用订货数据

版本	Y connector
订货号	<a href="#">2616440000</a>
类型	SAI-T-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621501
数量	1 items

## SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E310075

## 尺寸和重量

净重	84.48 g
----	---------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
外壳温度范围	-30...+90 °C

编码	T-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
屏蔽连接	否

## 联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式		

## 标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

## 通用参数

回路数	4
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
防护等级	IP67
电缆接头	M 12
端口 1	M12/M12
屏蔽连接	否
导线外径	-

编码	T-coded
外壳基本材料	TPU
额定电流	12 A
污染等级	3
额定电压	63 V DC
端口 2	螺钉
外壳温度范围	-30...+90 °C




## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

**SAI-T-M12-T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸****图纸****Connection diagram****插针分配方案****插针分配方案**