

与插图相似



通用订货数据

版本	Y connector
订货号	2616470000
类型	SAI-H3-M12-L
GTIN (EAN)	4050118621532
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E310075

尺寸和重量

净重	107.36 g
----	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	L-coded
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	TPU
额定电流	16 A	防护等级	IP67, IP65, IP68
污染等级	3	电缆接头	M 12
屏蔽连接	否	外壳温度范围	-30...+90 °C

联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式	单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式	拧紧力矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

标准

连接器标准	IEC 61076-2-111
-------	-----------------

通用参数


回路数	5	编码	L-coded
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	TPU
额定电流	16 A	防护等级	IP67, IP65, IP68
污染等级	3	电缆接头	M 12
额定电压	63 V DC	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30...+90 °C	导线外径	-

分类


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

图纸


尺寸图



接线图



插针分配方案



插针分配方案

