

SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



通用订货数据

版本	Y connector
订货号	<a href="#">2616500000</a>
类型	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E310075

## 尺寸和重量

净重

100 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技术资料 可定制接插件

回路数

5

编码

K-coded

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

TPU

额定电流

12 A

防护等级

IP65, IP67, IP68

污染等级

3

电缆接头

M 12

屏蔽连接

否

外壳温度范围

-30...+90 °C

## 联接数据

组件出线口 - 接插件

M12 针式

单出线口 1 - 接插件

M12 孔式

单出线口 2 - 接插件

M12 孔式

拧紧力矩

M12: 0.8 - 1.2Nm

## 标准

连接器标准

IEC 61076-2-111

## 通用参数

回路数

5

编码

K-coded

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

TPU

额定电流

12 A

防护等级

IP65, IP67, IP68

污染等级

3

电缆接头

M 12

额定电压

630 V AC

屏蔽连接

否

外壳温度范围

-30...+90 °C

导线外径

-

## 分类

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925


ECLASS 14.0

27-44-01-06


ECLASS 15.0

27-44-01-06


尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



插针分配方案

