FBCON PA CG/M12 8WAY LIMITER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



对于标准工业应用(非危险区域),PROFIBUS PA 接线箱和限制器可提供1 向、2 向、4 向、8 向分线盒系列产品。FBCon 限制器的设计是为了保护连接的现场设备免受过电压和短路的影响。作为电压限制保护元件,使用抑制二极管。由于集成电流限制,该段还可防止支线上的短路。EMC 电缆接头,IP66 防护等级和广泛的工作温度范围可在恶劣环境中安全保护您的联接。

功能

- 适用于主干线和支线的EMC 电缆接头
- 适用于支线的M12接插件
- 外部接地螺栓
- 压力平衡元件
- IP66 防护等级
- 铝质和不锈钢型号
- Profibus PA/Foundation 现场总线兼容注意:不建议 在高盐环境中使用带有铝制接线盒和/或 M12 接插件的 FBCon 产品。

通用订货数据

版本	标准分线盒,带限流, 8路分线盒 LIMITER, IP66, IP67, 支线 M12, 圆形		
订货号	<u>2617190000</u>		
类型	FBCON PA CG/M12 8WAY LIMITER		
GTIN (EAN)	4050118621716		
数量	1 items		

1



FBCON PA CG/M12 8WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

AAAAD XXX			
MAMID 认证	c (UL) us		
	LISTED		
ROHS	一致		
JL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E141197		
マウ和重量			
₩	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
<u>^</u> 高度	34 mm	高度 (英寸)	1.3386 inch
宽度	175 mm	宽度 (英寸)	6.8898 inch
多 重	890 g	20,22 (7.1.2.)	
温度			
左 州中	40.00 00.00	工作沿库	40.00 75.00
存储温度		工作温度	-40 °C75 °C
	595 %, 无凝结		
失效概率 —————————————————————			
SIL 符合 IEC 61508	 无		
环保产品合规			
T FIN PRICE TO	,		
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6bl, 6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4	463f80bbe02	
联接参数			
玉接范围,最小	4 mm²	压接范围,最大	6 mm²
技术数据			·
X/1\x\J/II			
回路数	3	多个电缆接头	黄铜电缆接头
分线盒类型	8路分线盒 LIMITER	外壳设计	带压力补偿元件
小売基本材料	铝质, AlSi12, 铝	进线	支线 M12, 圆形
最大电缆外径	9.5 mm	最小电缆外径	6.5 mm
安装方式	表面安装	防护等级	IP66, IP67
亏染等级	3	总线系统	Profibus-PA, 现场总线基图
电流限值	可调节, 20 mA, 40 mA, 60	工作电压	30 V
	mA 7 mA	外壳表面	粉末涂层
寺机模式功耗			
诗机模式功耗 产品描述			
			戋 H1 的一种主动式现场分配器。 该设 现场设备和一个现场总线段连接。 每条

目录日期/图纸 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类			
ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 9.0	27-24-26-08
ECLASS 9.1	27-24-26-08	ECLASS 10.0	27-24-26-08
ECLASS 11.0	27-24-26-08	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

FBCON PA CG/M12 8WAY LIMITER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



