

**MF 5/6 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**MultiMark MultiFit**

用于竞争对手的连接器。  
 弹性表面层令安装更为简便。  
 特制材料允许条带的拉伸，适应轻微的空间偏差，尤其是在使用较长的接线端子时。  
 采用 300 dpi 打印分辨率，标记文字清晰可辨。MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

**通用订货数据**

版本	端子标记, 5 x 6 mm, 白色
订货号	<a href="#">2619740000</a>
类型	MF 5/6 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118626346
数量	9000 items

## MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.7 mm	深度 (英寸)	0.0276 inch
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	0.06 g		

## 温度

工作温度范围 -50...90 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

类型	无卤	宽度	6 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	90 °C
最小工作温度	-50 °C	颜色编码	白色
卤素	不	基础材料	PC-ABS, TPU
打印标志	空白	适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
工作温度范围	-50...90 °C		

## 重要注意事项

产品信息 需要外部辊架 1302920000

## 分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



MF 5/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM-TB 25/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	THM MMP EXT.RH	版本
订货号	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
类型	MULTIMARK ROLLER MF	版本
订货号	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**MF 5/6 MM BP WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附件

通用订货数据

类型	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	版本
订货号	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
数量	1 ST	