

EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



定制标识：EL

MultiMark标识牌样式多样、用法灵活，因此能替代传统标签导轨或专用标签，且更为经济实惠。可以通过与标记对应的软件精确配置任何指定的宽度、高度。刀头对单个标签进行剪切，满足尺寸要求。极适合用于为功能模块或整个接线端子制作大标签。

MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | THM, 设备标识牌, 15 x, 白色 |
| 订货号 | 2619970000 |
| 类型 | EL CC-RAIL MM WS 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118626117 |
| 数量 | 1 items |

EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 15 mm | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 长度 | 30000 mm | 长度 (英寸) | 1181.1 inch |
| 净重 | 125 g | | |

温度

工作温度范围 -50...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| 类型 | 无卤 | 阻燃等级符合 UL 94 | HB |
| 最大工作温度 | 100 °C | 最小工作温度 | -50 °C |
| 颜色编码 | 白色 | 卤素 | 不 |
| 长度 | 30000 mm | 基础材料 | 聚丙烯 |
| 打印标志 | 无 | 认证符合 UL 969 | 是 |
| 适用的打印机 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | 工作温度范围 | -50...100 °C |
| 每卷数量 | 1 | | |

设备标记号

卤素 不

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型 | RIBBON MM 76/360 SW | 版本 | |
| 订货号 | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型 | THM MMP EXT.RH | 版本 | |
| 订货号 | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| 数量 | 1 ST | | |
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 | |
| 订货号 | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

EL CC-RAIL MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |