

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, 白色
订货号	2621520000
类型	THM WO 24/69 WS
GTIN (EAN)	4050118625523
数量	1000 items

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	24 mm	高度 (英寸)	0.9449 inch
宽度	69 mm	宽度 (英寸)	2.7165 inch
净重	0.2 g		

温度

工作温度范围 -40...

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白		
类型	自我粘贴的		
宽度	69 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	白色		
卤素	不		
打印标志	无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签	
标记区域大小	16 x 24 mm		
适用的打印机	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers		
工作温度范围	-40...		
每卷数量	1000		


导线和电缆标记号

卤素	不	最大电缆外径	16 mm
最小电缆外径	5 mm	导线外径	5 - 16 mm

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

图纸



墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本	
订货号	2005070000	墨带	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		