HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







热缩套管标记号用于电缆和电线,可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上,节省空间。

通用订货数据

版本	导线及电缆标记号, 6.4 - 12.7 mm, 49.8 x 19.9 mm, 黄色	
订货号	<u>2621850000</u>	
类型	HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y	
GTIN (EAN)	4050118625196	
数量	500 items	
交货状态	本产品即将停产。	
有效期	2025-08-31T00:00:00+02:00	
替代产品	HS-HF 6.4-12.7/50 MM Y	

HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
100円主里			
深	0.77 mm	深度 (英寸)	0.0303 inch
	49.8 mm	 高度 (英寸)	1.9606 inch
	19.9 mm	 宽度 (英寸)	0.7835 inch
争重	1.3 g		
温度			
工作温度范围	-55125 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
-		中中	40.0
打印类型	空白	宽度	19.9 mm
最大工作温度	125 °C	量 最小工作温度	-55 °C
颜色编码	黄色		不
基础材料	聚烯烃		无
标记区域大小	19.9 x 49.8 mm	适用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
工作温度范围	-55125 °C	每卷数量	500
导线和电缆标记号			
B.线星士压拉克和 AMC	AWG 2	占主	
导线最大压接面积 AWG 导线最小压接面积 AWG	AWG 2 AWG 10		不 35 mm²
寻线取小压接面积 AVVG	6 mm ²		12.7 mm
取小压按血标 最小电缆外径	6.4 mm	 收缩率	2:1
取小电缆外径 推荐的收缩温度	90 °C		2: I 6.4 - 12.7 mm
性存的收缩温度 导线压接面积	6 - 35 mm ²		6.4 - 12.7 mm
	0 - 33 111111-		
分类 			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

目录日期/图纸 2

数据信息页

HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



HS-FR 6.4-12.7/50 MM Y




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM-HS 60/300 SW 订货号 2448880000

GTIN (EAN) 4050118462944

数量 1 ST

版本 Ink ribbon

THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK ROLLER 115

订货号 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

版本

THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 版本

订货号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

编制日期 03.11.2025 07:45:18 MEZ