

**AM-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

**通用订货数据**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 工具, 剥线工具                   |
| 订货号        | <a href="#">2625720000</a> |
| 类型         | AM-X                       |
| GTIN (EAN) | 4050118647914              |
| 数量         | 1 items                    |

## AM-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 30 mm    | 深度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 高度 | 55 mm    | 高度 (英寸) | 2.1654 inch |
| 宽度 | 160 mm   | 宽度 (英寸) | 6.2992 inch |
| 净重 | 223.52 g |         |             |

## 环保产品合规

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态  | 不受影响                                 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## PW6 技术数据

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 物品描述 | 剥线工具, 最大适用外径为<br>35mm |
|------|-----------------------|

## 剥线工具

|        |                        |        |                     |
|--------|------------------------|--------|---------------------|
| 电缆类型   | PVC-圆形电缆, 圆形电缆         | 导线最大直径 | 999 mm              |
| 导线最小直径 | 25 mm                  | 切削深度   | 可调节至4.5 mm          |
| 最大压接面积 | 783828 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积 | 490 mm <sup>2</sup> |
| 可加工电缆  | PVC 电缆, 硅酮             |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

