

D-SUB F6.1 T09VB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



产品范围包括下列设计：

- 90°，平式 (水平) 和 180°，立式 (垂直)
- 法兰设计为钻孔、UNC 4-40 螺母和 UNC 4-40 螺母
- 冲压触点 (额定电流：3 A)
- THT 焊接工艺
- 多种不同的设计类型，也可采用卡扣夹
- 托盘包装 (TY)
- 温度范围增大：-55 °C 至 +85 °C，确保最大的性能

通用订货数据

版本	OMNIMATE 数据 - D-SUB 连接器, 反向插座, 螺栓 UNC 4-40, 卡扣夹, THT 焊接联接, 间距 P (单位 : mm) : 2.77 mm, 回路数: 9, 500, PBT 增强玻璃纤维 UL 94 V-0, 黑色, 托盘 (手动安装)
订货号	2626670000
类型	D-SUB F6.1 T09VB 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118663617
数量	90 items
包装	托盘 (手动安装)
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

编制日期 19.02.2026 09:18:03 MEZ

目录日期 / 图纸

D-SUB F6.1 T09VB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E92202

尺寸和重量

深	12.55 mm	深度 (英寸)	0.4941 inch
宽度	30.81 mm	宽度 (英寸)	1.213 inch
净重	7.67 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电气特性

介电强度, 触点-触点	1000 V AC	通道电阻	≤20 mΩ
额定电压	250 V	额定电流	3 A

系统规格

回路数	9		
焊脚长度 (l)	4.6 mm		
安装在印刷线路板上	THT 焊接联接		
间距 P (单位: inch)	0.109 "		
屏蔽材料	钢		
侧面端, 属性	螺栓 UNC 4-40, 卡扣夹		
联接类型	焊接联接		
焊接孔直径 (D)	1.1 mm		
产品系列	OMNIMATE 数据 - D-SUB 连接器		
间距 P (单位: mm)	2.77 mm		
防护等级	IP20		
插拔次数	500		
方案类型	插头		
出线方向	180°		
屏蔽层表面	经镀锡处理的		
焊接工艺	手动焊接, 波峰焊		
焊针规格	八角形		
焊针长度公差	带前缀公差下限 (表示为最小值)	-0,25	
	带前缀公差上限 (表示为最大值)	+0,25	
	公差, 单位	mm	
焊针长度公差	+0,25 / -0,25 mm		
焊针位置公差	± 0.1 mm		

材料数据

绝缘材料	PBT 强化玻璃纤维 UL 94 V-0	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	

D-SUB F6.1 T09VB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	插针材料	铜合金
触点材料	铜合金	插针镀层	镍, 镀金
插头触点叠层结构	≥ 50 μ" Ni / ≥ 1 μ" Au	最低存放温度	-55 °C
最高存放温度	85 °C	最低操作温度	-55 °C
最高操作温度	105 °C		

包装

包装	托盘 (手动安装)	VPE 长度	304.00 mm
VPE 宽度	253.00 mm	VPE 高度	16.00 mm

重要注意事项

备注

分类

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

D-SUB F6.1 T09VB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

产品图片



D-SUB F6.1 T09VB 3.2B2 TY BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

包装图纸

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	±0.38
X.X	±0.25
X.XX	±0.13
DIM	TOL
X.°	±3°
X.X°	±1.0°
Angle	TOL



Dimensional drawing

