

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

#### 通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色
订货号	2632820000
类型	FP ENC BS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664539
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	—————————————————————————————————————		
nons			
尺寸和重量			
罙	113 mm	深度 (英寸)	4.4488 inch
高度	191 mm	高度 (英寸)	7.5197 inch
記度	279 mm	宽度 (英寸)	10.9842 inch
<b>争重</b>	577.6 g		
温度			
字储温度	-40 °C85 °C	工作温度	-40 °C85 °C
不保产品合规			'
	<u> </u>		
RoHS 合规状态	合规,无例外	15 . 00400 40.0	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane		
SCIP	5f19cd84-8946-4797-938	36-3ac323b95c10	
<b>通用参数</b>			
基础材料	聚碳酸酯,玻璃纤维增强	外壳材料	玻璃纤维增强聚碳酸酯
<u>を陥れれる</u> <u></u> 主胶			黑色
5.05 方护等级		照燃等级符合 UL 94	5VA
別で <del>すり、またまでは これまでは これまでは またまでは またまでは これ またま またま またま これ またま また また またま これ またま また また またま また またま またま またま またま またま ま</del>	2 Nm	顶盖附件	TX20 螺丝
安装指导	含盖子螺钉	3XIII	17/20 <u>by</u>
分类			
TINA C O	5000004	ETIM 7.0	F000004
TIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
TIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
TIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
CLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-18-01-01 27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
. ( )   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (			




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 端子导轨用于塑料盖板



多种附件适用于FieldPower®接线盒。 电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

#### 通用订货数据

类型	FP ENC DR07 142 XC P	版本
订货号	2633510000	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 142 mm, 用于塑料盖
GTIN (EAN)	4050118664393	
数量	5 ST	
类型	FP ENC DR07 230 3C P	版本
类型 订货号	FP ENC DR07 230 3C P 2633520000	版本 Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 230 mm, 用于塑料盖

#### **DMS PRO**



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学,在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

#### 通用订货数据

类型	DMS PRO	版本
订货号	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 刀头 E6.3- Torx®



凭借其良好的质量,宽阔的工作范围和出色的效率,魏 德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控 制的硬化方法,魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质 量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下 相关 DIN 标准中规定的任何扭矩:

- DIN 5261 标准,适用于 PH/PZ 钻头;DIN 5263 标准,适用于开槽钻头;
- Camcar 标准,适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩 条件下具有长久的使用寿命,因此是标准情况下的理想之 选。

#### 其优点包括:

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬 度值,因此既适用于手动工具,也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性,因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合,这意味着磨损显著减 少,同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求,确保始终如 一的出色品质。

#### 通用订货数据

类型 BIT E6,3 T20 X 150 订货号 2821510000 4064675359050 GTIN (EAN)

数量 5 ST

# 版本

装配工具

## 尺寸3



FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等 级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封 垫详情。

### 通用订货数据

类型 FP ENC BS 042 3B 2632810000 订货号 4050118664546 GTIN (EAN) 数量 1 ST

版本

FieldPower® 接线盒, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, 闭合状态, 玻璃

纤维增强聚碳酸酯, 黑色

编制日期 16.11.2025 05:09:17 MEZ