

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® 外壳结实耐用，符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, 处于完整状态, 铝质, Aluminium
订货号	2632840000
类型	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	178 mm	深度 (英寸)	7.0079 inch
高度	191 mm	高度 (英寸)	7.5197 inch
宽度	279 mm	宽度 (英寸)	10.9842 inch
净重	3524.53 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

基础材料	铝质	外壳材料	铝质
硅胶	无	颜色编码	Aluminium
防护等级	IP65, 处于完整状态	螺钉扭矩	2 Nm
顶盖附件	TX20 螺丝	安装指导	含盖子螺钉

分类

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

端子导轨用于铝制盖板

多种附件适用于FieldPower®接线盒。
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。



通用订货数据

类型	FP ENC DR07 110 3C A	版本
订货号	2633750000	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 110 mm, 适用于铝盖
GTIN (EAN)	4050118664362	
数量	5 ST	
类型	FP ENC DR07 145 3C A	版本
订货号	2633760000	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 145 mm, 适用于铝盖
GTIN (EAN)	4050118664355	
数量	5 ST	
类型	FP ENC DR07 170 3C A	版本
订货号	2633780000	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 170 mm, 适用于铝盖
GTIN (EAN)	4050118664348	
数量	5 ST	
类型	FP ENC DR07 080 XC A	版本
订货号	2633730000	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 80 mm, 适用于铝盖
GTIN (EAN)	4050118664379	
数量	5 ST	
类型	FP ENC DR15 68 XC A	版本
订货号	8000046634	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 68 mm, 适用于铝盖
GTIN (EAN)	4050118686586	
数量	5 ST	

DMS PRO



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学，在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精度度。

通用订货数据

类型	DMS PRO	版本
订货号	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

刀头 E6.3- Torx®



凭借其良好的质量，宽阔的工作范围和出色的效率，魏德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控制的硬化方法，魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下相关 DIN 标准中规定的任何扭矩：

- DIN 5261 标准，适用于 PH/PZ 钻头；
- DIN 5263 标准，适用于开槽钻头；
- Camcar 标准，适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命，因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括：

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值，因此既适用于手动工具，也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性，因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合，这意味着磨损显著减少，同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求，确保始终如一的出色品质。

通用订货数据

类型	BIT E6.3 T20 X 150	版本
订货号	2821510000	装配工具
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 ST	

尺寸 3



FieldPower® 外壳结实耐用，符合 UL 标准 5VA 最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6" 安装导轨模块和 PT6 触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅“附件”，获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

类型	FP ENC BS 042 3B	版本
订货号	2632810000	FieldPower® 接线盒, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, 闭合状态, 玻璃
GTIN (EAN)	4050118664546	纤维增强聚碳酸酯, 黑色
数量	1 ST	