

FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



多种附件适用于FieldPower®接线盒。
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

通用订货数据

版本	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 142 mm, 适用于底座部件
订货号	2633450000
类型	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	142 mm	宽度 (英寸)	5.5905 inch
净重	10.8 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

绝缘材料	钢	基础材料	镀锌不锈钢
颜色编码	银色, 黑色		

通用参数

基础材料	镀锌不锈钢	绝缘材料	钢
颜色编码	银色, 黑色	安装方式	插入的
安装位置、安装提示	适用于底座部件	类型	无开孔

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

