

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



多种附件适用于FieldPower®接线盒。
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 230 mm, 适用于底座部件 |
| 订货号 | 2633460000 |
| 类型 | FP ENC DR07 230 3B |
| GTIN (EAN) | 4050118664409 |
| 数量 | 5 items |

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 7.5 mm | 深度 (英寸) | 0.2953 inch |
| 高度 | 35 mm | 高度 (英寸) | 1.378 inch |
| 宽度 | 230 mm | 宽度 (英寸) | 9.0551 inch |
| 净重 | 8.8 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|------|----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 绝缘材料 | 钢 | 基础材料 | 镀锌不锈钢 |
| 颜色编码 | 银色, 黑色 | | |

通用参数

| | | | |
|-----------|---------|------|-----|
| 基础材料 | 镀锌不锈钢 | 绝缘材料 | 钢 |
| 颜色编码 | 银色, 黑色 | 安装方式 | 插入的 |
| 安装位置、安装提示 | 适用于底座部件 | 类型 | 无开孔 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

