

## FP ENC DR07 230 3B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



多种附件适用于FieldPower®接线盒。  
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

### 通用订货数据

版本	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 230 mm, 适用于底座部件
订货号	<a href="#">2633460000</a>
类型	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	230 mm	宽度 (英寸)	9.0551 inch
净重	8.8 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...85 °C
------	------	----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

绝缘材料	钢	基础材料	镀锌不锈钢
颜色编码	银色, 黑色		

## 通用参数

基础材料	镀锌不锈钢	绝缘材料	钢
颜色编码	银色, 黑色	安装方式	插入的
安装位置、安装提示	适用于底座部件	类型	无开孔

## 分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

