## **FP ENC DR07 145 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





多种附件适用于FieldPower®接线盒。 电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。

## 通用订货数据

版本	Field Power® 端子导轨, 镀锌不锈钢, 145 mm, 适用 于铝盖
订货号	<u>2633760000</u>
类型	FP ENC DR07 145 3C A
GTIN (EAN)	4050118664355
数量	5 items

## **FP ENC DR07 145 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
শ্ব	7.5	次	0.0050 :	
深 京安	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch	
高度 - 京 - 京 - 京 - 京 - 京 - 京 - 京 - 京 - 京 - 京	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch	
宽度 2.5	145 mm	宽度 (英寸)	5.7086 inch	
争重	27.2 g			
温度				
存储温度		工作温度	-40 °C85 °C	
环保产品合规	·		<u> </u>	
- 1 M/ HI H //				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
安装指导	螺钉包含在内	·····································	钢	
<sup>女祝祖寺</sup>	镀锌不锈钢			
	TR T+ 1\ TD TH		TKE	
通用参数			<u> </u>	
基础材料	镀锌不锈钢	绝缘材料	钢	
	银色		螺钉安装	
安装位置、安装提示	适用于铝盖	安装指导	螺钉包含在内	
类型	带长孔			
 分类	'			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

## **FP ENC DR07 145 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### **FP ENC DR07 145 3C A**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 刀头 E6.3- Torx®



凭借其良好的质量,宽阔的工作范围和出色的效率,魏 德米勒钻头成为广受用户青睐的标准钻头。利用计算机控 制的硬化方法,魏德米勒能够保证始终如一的严格标准质 量。

其采用的优质原材料使这些钻头均可以达到远远高于以下 相关 DIN 标准中规定的任何扭矩:

- DIN 5261 标准,适用于 PH/PZ 钻头;DIN 5263 标准,适用于开槽钻头;
- Camcar 标准,适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩 条件下具有长久的使用寿命,因此是标准情况下的理想之 选。

### 其优点包括:

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬 度值,因此既适用于手动工具,也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性,因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合,这意味着磨损显著减 少,同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求,确保始终如 一的出色品质。

### 通用订货数据

类型 BIT E6,3 T20 X 150 版本 订货号 2821510000 GTIN (EAN)

4064675359050

数量 5 ST 装配工具

### **DMS PRO**



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学,在各种工作条 件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力 地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。

4

## 通用订货数据

类型 DMS PRO 版本 1479120000 订货号 Mounting tool 4050118287011 GTIN (EAN) 数量 1 ST