

**WIRE PROCESSING CENTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



#### 具有高度灵活性的自动化电缆装配-线束加工中心 (WPC)

- 为满足客户特定需求，系统进行模块化调整：CUTFIX PRO、CUTFIX PRO FEEDER、CRIMP FIX R VARIO、CA 100 DUO 或 THM MultiMark
- 全面的装配过程，包括电缆供应和捆绑
- 采用单件流方法软件，确保高过程可靠性和质量

#### 通用订货数据

版本	Cutting machine, Automatic stripper and crimper, Thermotransfer printer, Software
订货号	<a href="#">2634120000</a>
类型	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
数量	1 items

**WIRE PROCESSING CENTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	750 mm	深度 (英寸)	29.5275 inch
高度	1800 mm	高度 (英寸)	70.866 inch
宽度	1100 mm	宽度 (英寸)	43.307 inch
净重	157320 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**标记系统**

系统要求	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	打印工艺	热转印
类型	移动系统, 包含 CUTFIX 8 接口、CRIMPFIX R VARIO、THM MULTIMARK	接口	USB 2.0
电源电压	100...240 V AC	操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
打印速度	150 mm/s	最大打印分辨率	300 DPI
蓄电池操作	不		

**WPC**

电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	显示类型	15 英寸触摸屏
说明	最大承载能力 180 公斤, 移动使用, 面板带有完整的电缆和额外的电源插头和 USB 连接, 旋转展示支架	压缩空气连接	5.5 bar

**切割机**

长度校正	松弛调整, 毫米级, 具体可编程的	驱动	电气
储存	最大 2,000 个切断任务	键盘	触摸显示屏
送料速度, 最大	1.5 m/s	显示指示器	LCD 显示
预选长度, 最大	999999 mm	预选长度, 最小	2 mm
接口	USB 2.0	压缩空气连接	5.5 bar
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm <sup>2</sup> / 最大 2.5 mm <sup>2</sup>		

**剥线/压接机器**

剥线范围	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	驱动	电气
脉冲时间	约 2 s	压接	梯形

**WIRE PROCESSING CENTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
压接长度	8/10 mm
压缩空气连接	5.5 bar
电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
耗材	特殊管状端头
最小插入长度	27 mm

**分类**

ETIM 8.0	ECO11808
ETIM 10.0	ECO11808
ECLASS 15.0	17-13-01-90

ETIM 9.0	ECO11808
ECLASS 14.0	17-13-01-90

**WIRE PROCESSING CENTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****打印机**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

类型	THM MULTIMARK	版本
订货号	<a href="#">2599430000</a>	标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 热缩套管, 标
GTIN (EAN)	4050118626377	签卷
数量	1 ST	

**自动化机器**

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

类型	CRIMP FIX R VARIO	版本
订货号	<a href="#">2580000000</a>	Automatic stripper and crimper
GTIN (EAN)	4050118605846	
数量	1 ST	
类型	CUTFIX 8 INTERFACE	版本
订货号	<a href="#">2580010000</a>	Cutting machine
GTIN (EAN)	4050118605839	
数量	1 ST	