# **WIRE PROCESSING CENTER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





具有高度灵活性的自动化电缆装配-线束加工中心 (WPC)

- 为满足客户特定需求,系统进行模块化调整:CUTFIX PRO、CUTFIX PRO FEEDER、CRIMPFIX R VARIO、CA 100 DUO 或 THM MultiMark
- 全面的装配过程,包括电缆供应和捆绑
- 采用单件流方法软件,确保高过程可靠性和质量

### 通用订货数据

版本	Cutting machine, Automatic stripper and crimper, Thermotransfer printer, Software
订货号	<u>2634120000</u>
类型	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
数量	1 items

# Weidmüller **₹**

# **WIRE PROCESSING CENTER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
N <sub>77</sub>	750	~~ (井上)	00 5075
深 	750 mm	深度 (英寸)	29.5275 inch
高度	1800 mm	高度 (英寸)	70.866 inch
宽度 公主	1100 mm	宽度 (英寸)	43.307 inch
净重 	157320 g		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
标记系统			
<b>炙</b> 绘曲	PC with operating system	打印工艺	热转印
系统要求 	Windows 7, 8 or 10	11小丁乙	3公44とい
类型	移动系统,包含 CUTFIX 8 接口、CRIMPFIX R VARIO、THM MULTIMARK	接口	USB 2.0
电源电压	100240 V AC	操作系统	Windows 7 操作系统, Windows 8, Windows 8.1 Windows 10
打印速度	150 mm/s	最大打印分辨率	300 DPI
蓄电池操作	不		
WPC			
电气联接	100 - 240 V AC / 50/60	显示类型	
	Hz		
说明	最大承载能力 180 公斤, 移动使用, 面板带有完整的 电缆和额外的电源插头和 USB 连接, 旋转展示支架	压缩空气连接	5.5 bar
切割机			
	松弛调整,毫米级,具体可	驱动	电气
	编程的		
储存	最大 2,000 个切断任务	键盘	触摸显示屏
送料速度,最大	1.5 m/s	显示指示器	LCD显示
预选长度,最大	999999 mm	预选长度,最小	2 mm
接口	USB 2.0	压缩空气连接	5.5 bar
孔径 (最大直径)	8 mm 外直径	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
单股软导线/硬导线	最大 10 mm2 / 最大 2.5 mm2		112
剥线/压接机器			
31/44#B	05.05.07.000	ac=1	<b>+ -</b>
剥线范围	0.5 - 2.5 mm² (~AWG 20-14)	驱动	电气
脉冲时间	约 2 s	压接	梯形

目录日期/图纸 2



# **WIRE PROCESSING CENTER**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
压接长度	8/10 mm	耗材	特殊管状端头
压缩空气连接	5.5 bar	最小插入长度	27 mm
电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		
分类			
ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 9.0	17-13-01-90
ECLASS 9.1	17-13-01-90	ECLASS 10.0	17-13-01-90
ECLASS 11.0	17-13-01-90	ECLASS 12.0	17-13-01-90
ECLASS 13.0	17-13-01-90	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 打印机



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

 类型
 THM MULTIMARK
 版本

 订货号
 2599430000
 标记号产品, 热传输打印机, 热转印, 300 DPI, MultiMark, 热缩套管, 标

 GTIN (EAN)
 4050118626377
 签卷

 数量
 1 ST

### 自动化机器



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

### 通用订货数据

		3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
类型	CRIMPFIX R VARIO	版本		
订货号	<u>2580000000</u>	Automatic stripper and crimper		
GTIN (EAN)	4050118605846			
数量	1 ST			
类型	CUTFIX 8 INTERFACE	版本		
订货号	<u>2580010000</u>	Cutting machine		
GTIN (EAN)	4050118605839			
数量	1 ST			
类型	CUTFIX 8 INTERFACE			