

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



可选配配件，可根据客户要求定制线材加工中心。电缆送料系统直接安装在车间货车或外部设备上，附加打印机或夹板。

通用订货数据

版本	自动化机器
订货号	2634140000
类型	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	750 mm	深度 (英寸)	29.5275 inch
高度	1800 mm	高度 (英寸)	70.866 inch
宽度	1100 mm	宽度 (英寸)	43.307 inch
净重	30000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

WPC

电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	显示类型	15 英寸触摸屏
说明	旋转展示支架, 最大承载能力 180 公斤, 面板带有完整的电缆和额外的电源插头和 USB 连接, 移动使用	压缩空气连接	5.5 bar

切割机

压缩空气连接	5.5 bar	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------	---------	------	---------------------------

剥线/压接机器

压缩空气连接	5.5 bar	电气联接	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------	---------	------	---------------------------

分类

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		