

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



自动化机器有助于优化压接过程。

自动化机器可以针对导线材料进行自动处理，帮助战略伙伴实现“安装时间的优化”。魏德米勒自动化机器操作灵活和功能可靠。

魏德米勒提供种类广泛的自动化机器，为线缆处理和加工提供专业而合理的解决方案。

通用订货数据

版本	Crimping machine, 0.5mm ² , 6mm ²
订货号	2634310000
类型	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
数量	1 items

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	405 mm	深度 (英寸)	15.9449 inch
高度	240 mm	高度 (英寸)	9.4488 inch
宽度	165 mm	宽度 (英寸)	6.4961 inch
净重	12500 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

压接机

驱动	电控气动	脉冲时间	约 1 s
管状端头 最大横截面	6 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
压接范围, 最大	6 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
压接长度	6 - 18 mm	耗材	带塑料套, 不带塑料套, 双线管状端头
压缩空气连接	5 - 5.5 bar	电气联接	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
说明	双线管状端头, 截面积范围从 2 x 0.5 至 2 x 2.5 mm ² , 无需更换工具	拔插长度	13
压接范围	0.5...6 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

