


AAM 1.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	A-系列, 端子标记, 6.2 x 3.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 3.50 黄色
订货号	2635520000
类型	AAM 1.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674088
数量	40 items

AAM 1.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度	6.2 mm	高度 (英寸)	0.2441 inch
宽度	3.5 mm	宽度 (英寸)	0.1378 inch
净重	0.01 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.001 kg CO2 eq.	

额定数据IECEX/ATEX

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

大小

间距 P (单位 : mm)	3.50 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	PA 6.6	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
--------	--------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		