


AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	A-系列, 端子标记, 13 x 8.1 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 黄色
订货号	2635570000
类型	AAM 6 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674514
数量	40 items

AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	5.3 mm	深度 (英寸)	0.2087 inch
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch
宽度	8.1 mm	宽度 (英寸)	0.3189 inch
净重	0.09 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据IECEx/ATEX

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	PA 6.6	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

通用的

最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
--------	--------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		