


## AAM 10 YE FLASH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

### 通用订货数据

版本	A-系列, 端子标记, 14 x 10 mm, 黄色
订货号	<a href="#">2635580000</a>
类型	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	405011867452 1
数量	40 items

## AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	5.3 mm	深度 (英寸)	0.2087 inch
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	0.17 g		

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.004 kg CO2 eq.	

## 额定数据IECEX/ATEX

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 材料参数

基础材料	PA 6.6	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 通用的

最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
--------	--------	--------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		