


## AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

## 通用订货数据

版本	A-系列, 端子标记, 14 x 10 mm, 黄色
订货号	<a href="#">2635580000</a>
类型	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
数量	40 items

## AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	5.3 mm	深度 (英寸)	0.2087 inch
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	0.17 g		

## 温度

工作温度范围 -40...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 额定数据IECEx/ATEX

工作温度范围 -40...100 °C

## 材料参数

基础材料 PA 6.6 颜色编码 黄色  
阻燃等级符合 UL 94 V-2

## 通用的

最大工作温度 100 °C 最小工作温度 -40 °C

## 分类

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761  
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01  
ECLASS 15.0 27-28-11-01