AAM 16 YE FLASH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用 在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	A-系列, 端子标记, 14 x 12 mm, 黄色	
订货号	<u>2635590000</u>	
类型	AAM 16 YE FLASH	
GTIN (EAN)	4050118674538	
数量	40 items	

AAM 16 YE FLASH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
ママスマスマスティア				
荣	5.3 mm	深度 (英寸)	0.2087 inch	
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch	
5度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch	
重	0.22 g			
温度				
r /r 况 英 英 园	40, 400 00			
L作温度范围 	-40100 °C			
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
预定数据IECEx/ATEX				
⊥作温度范围 □	-40100 °C			
材料参数	,		,	
≓ 7:11.1-1-1-1-1	DA C C	新 4 4 2 7 7	华	
基础材料	PA 6.6	颜色编码	黄色	
且燃等级符合 UL 94	V-2			
通用的				
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C	
分类				
TIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
TIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
TIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
CLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-37	
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-14-11-37	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-37	
CLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-26-11-01	
CLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-20-11-01	
-CLA33 10.U	27-20-11-01			