

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 0.5
订货号	2635990000
类型	HDC MHE 4 FP
GTIN (EAN)	4050118692792
数量	1 items

HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	59.6 mm	高度 (英寸)	2.3465 inch
宽度	7.15 mm	宽度 (英寸)	0.2815 inch
净重	18.12 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

通用数据

回路数	4	电位数量	4
阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘电阻	1012 Ω
插拔次数	≥ 500	型号	插座
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	250 V	按照 UL/CSA 额定电压	600 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	4 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	16 A
所需插槽数	0.5		

安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	额定连接下的裸线长度	10 mm
联接类型	PUSH IN 带执行器	导线最小压接面积 AWG	AWG 20
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


图纸

www.weidmueller.com


产品图片



HDC MHE 4 FQT mit HDC MHE 4 MQT /
 H07V-K2,5



HDC MHE 4 FQT with HDC MHE 4 MQT /
 H07V-K2,5




HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

带长导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

带短导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B DA	版本
订货号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B AF	版本
订货号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

带长导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		

带短导销




简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 16B AD	版本	
订货号	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
数量	1 ST		

带长导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

带短导销




简便
创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

带长导销



简便
创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	


HDC MHE 4 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

带短导销




简便
创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B BA	版本	
订货号	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGS 10B CA	版本	
订货号	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
数量	1 ST		

带长导销



简便
创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		

电气模块



灵活
 四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHE 4 MP	版本
订货号	2635980000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插针式, 所需插槽
GTIN (EAN)	4050118692785	数: 0.5
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 4X MP	版本
订货号	2636070000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插头, 所需插槽
GTIN (EAN)	4050118692815	数: 0.5
数量	1 ST	
类型	HDC MHE 4X2 MP	版本
订货号	2636090000	信号模块, 250 V, 16 A, 回路数: 4, PUSH IN 带执行器, 插头, 所需插槽
GTIN (EAN)	4050118692839	数: 0.5
数量	1 ST	