


HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	电源模块, 1000 V, 200 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	2637310000
类型	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
数量	1 items

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	38.2 mm	高度 (英寸)	1.5039 inch
宽度	21.85 mm	宽度 (英寸)	0.8602 inch
净重	66.5 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插座
基础材料	锌	额定电压 (DIN EN 61984)	1000 V
额定电流 (DIN EN 61984)	200 A	所需插槽数	1

版本

联接类型 冷压联接 最大压接面积 70 mm²
最小压接面积 25 mm²

信号连接

混合式接插件的额定电压 (DIN EN 61984) 1000 V 额定电流 (DIN EN 61984) 200 A

分类


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

200 A 压接触点

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。



通用订货数据

类型	HDC MHP200 F 25	版本
订货号	2514820000	插座, 银的, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528466	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP200 F 35	版本
订货号	2514830000	插座, 银的, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528473	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP200 F 50	版本
订货号	2514840000	插座, 银的, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528480	
数量	10 ST	
类型	HDC MHP200 F 70	版本
订货号	2514850000	插座, 银的, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528497	
数量	10 ST	

其他事项

除了重载接插件, RockStar® 还包含相应的附件, 确保有效、可行和安全的系统布线, 例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件



通用订货数据

类型	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	版本
订货号	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
数量	1 ST	