

HDC MPN 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	气动模块, 回路数: 2, 软管联接 (气动), 气动, 所需插槽数: 1
订货号	2637320000
类型	HDC MPN 2
GTIN (EAN)	4050118767520
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 6.26 g

温度

温度限值 -40 °C ... 80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

气动模块

工作压力模块 8 bar 最小内部软管直径 6 mm
最大内部软管直径 6 mm

通用数据

回路数 2 阻燃等级符合 UL 94 V-0
插拔次数 ≥ 500 型号 气动
基础材料 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强 系列 ModuPlug
所需槽数 1




版本

联接类型 软管联接 (气动) 最大压接面积 0 mm²
最小压接面积 0 mm²

分类

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-20
ECLASS 15.0 27-44-02-20

图纸



附件

气动触点



让您的联接技术为未来做好充分准备 使用 RockStar® ModuPlug 的先进解决方案
工业应用变得越来越复杂。同时，对于所使用联接解决方案的要求也日益增长。在最小的安装空间内实现功能性、安全安装以及快速的改装流程——这仅仅是产品特性要求中的为数几项。我们的 RockStar® ModuPlug 模块化插接系统不仅能够满足 目前的市场需求；还特别针对面向未来的应用进行设计。使用各类专用模块，您可以组合出所有需要的功能，通过一个单一 接口完成电力、信号或数据的传输。由于新添不同类型的模块尺寸，在一个插接件中能够实现比以往更多种类的应用。与固定针脚的插芯和其他模块式插接系统相比，模块减小了空间需求和成本。技术精湛的框架和模块安装极为简易，可以集成于防护等级为 IP65 和 IP68 的 HDC 外壳之中。您还能够将 RockStar® ModuPlug 用于对现有应用进行补充，无需进行任何系统调整。作为一家经验丰富的工业畅通联接合作伙伴，魏德米勒提供最先进、可靠性达到最大程度的联接解决方案。因此，您使用 RockStar® 所建立的客制化联接解决方案也能确保满足未来的需求。

通用订货数据

类型	HDC MPN 6.0 F	版本
订货号	2637390000	气动触点, 与阀门接触: 无
GTIN (EAN)	4050118654530	
数量	10 ST	
类型	HDC MPN 6.0 M	版本
订货号	2637350000	气动触点, 与阀门接触: 无
GTIN (EAN)	4050118654615	
数量	10 ST	
类型	HDC MPN 6.0 SOF	版本
订货号	2637400000	气动触点, 与阀门接触: 是
GTIN (EAN)	4050118654547	
数量	10 ST	