

HDC MPN 6.0 SOF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

让您的联接技术为未来做好充分准备 使用 RockStar®

ModuPlug 的先进解决方案

工业应用变得越来越复杂。同时，对于所使用联接解决方案的要求也日益增长。在最小的安装空间内实现功能性、安全安装以及快速的改装流程——这仅仅是产品特性要求中的为数几项。我们的 RockStar® ModuPlug 模块化插接系统不仅能够满足目前的市场需求；还特别针对面向未来的应用进行设计。使用各类专用模块，您可以组合出所有需要的功能，通过一个单一 接口完成电力、信号或数据的传输。由于新添不同类型的模块尺寸，在一个插接件中能够实现比以往更多种类的应用。与固定针脚的插芯和其他模块式插接系统相比，模块减小了空间需求和成本。技术精湛的框架和模块安装极为简易，可以集成于防护等级为 IP65 和 IP68 的 HDC 外壳之中。您还能够将 RockStar® ModuPlug 用于对现有应用进行补充，无需进行任何系统调整。作为一家经验丰富的工业畅通联接合作伙伴，魏德米勒提供最先进、可靠性达到最大程度的联接解决方案。因此，您使用 RockStar® 所建立的客制化联接解决方案也能确保满足未来的需求。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 气动触点, 与阀门接触: 是 |
| 订货号 | 2637400000 |
| 类型 | HDC MPN 6.0 SOF |
| GTIN (EAN) | 4050118654547 |
| 数量 | 10 items |

HDC MPN 6.0 SOF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 1.44 g |
|----|--------|

温度

| | |
|------|------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 80 °C |
|------|------------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

气动触点

| | | | |
|--------|------|-------|--------|
| 型号 | 插座 | 工作压力 | ≤8 bar |
| 内部软管直径 | 6 mm | 与阀门接触 | 是 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC MPN 6.0 SOF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**气动模块****灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型 | HDC MPN 2 | 版本 |
| 订货号 | 2637320000 | 气动模块, 回路数: 2, 软管联接 (气动), 气动, 所需插槽数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118767520 | |
| 数量 | 1 ST | |