HDC MPN 4.0 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





让您的联接技术为未来做好充分准备 使用 RockStar® ModuPlug 的先进解决方案

工业应用变得越来越复杂。同时,对于所使用联接解决方 案的要求也日益增长。 在最小的安装空间内实现功能性、 安全安装以及快速的改装流程——这仅仅是产品特性要求中 的为数几项。 我们的 RockStar® ModuPlug 模块化插接 系统不仅能够满足 目前的市场需求;还特别针对面向未来 的应用进行设计。 使用各类专用模块,您可以组合出所有 需要的功能,通过一个单一接口完成电力、信号或数据的 传输。由于新添不同类型的模块尺寸,在一个插接件中能 够实现比以往更多种类的应用。 与固定针脚的插芯和其他 模块式插接系统相比,模块减小了空间需求和成本。 技术 精湛的框架和模块安装极为简易,可以集成于防护等级为 IP65 和 IP68 的 HDC 外壳之中。 您 还能够将 RockStar® ModuPlug 用于对现有应用进行补充, 无需进行任何系统 调整。作为一家经验丰富的工业畅通联接合作伙伴、魏德 米勒提供最先进、可靠性达到最大程度的联接解决方案。 因此,您使用 RockStar® 所建立的客制化联接解决方案也 能确保满足未来的需求。

通用订货数据

版本	气动触点, 与阀门接触: 无		
订货号	<u>2637410000</u>		
类型	HDC MPN 4.0 M		
GTIN (EAN)	4050118654554		
数量	10 items		

HDC MPN 4.0 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
マママ					
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.54 g				
温度限值	-40 °C 80 °C				
不保产品合规			,		
RoHS 合规状态	合规,无例外				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)				
气动触点					
型 号	插针式	工作压力	≤8 bar		
35 内部软管直径	细打		 无		
分类					
TIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
CLASS 9.1	27-44-02-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
CLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
CLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

目录日期/图纸 2

数据信息页

HDC MPN 4.0 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

气动模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案,能够节省大量 的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型 HDC MPN 3 版本

订货号 <mark>2637340000</mark> GTIN (EAN) 4050118765823

数量 1 ST

气动模块, 回路数: 3, 软管联接 (气动), 气动, 所需插槽数: 1

编制日期 16.11.2025 02:17:45 MEZ

目录日期/图纸 3