

**CABTITE BP 5MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



堵头用于安全关闭密封件中不需要的电缆通道。

**通用订货数据**

版本	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 12 mm, 宽度: 5 mm, 深: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	<a href="#">2652330000</a>
类型	CABTITE BP 5MM PA
GTIN (EAN)	4050118661835
数量	25 items

## CABTITE BP 5MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
长度	12 mm	长度 (英寸)	0.4724 inch
直径	5 mm	净重	0.01 g

## 温度

工作温度 -40 °C...120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 常规信息

最大电缆外径	5 mm	最小电缆外径	5 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺

## 分类

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		