

**CABTITE BP 8MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



堵头用于安全关闭密封件中不需要的电缆通道。

**通用订货数据**

版本	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 8 mm, 深: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	<a href="#">2652360000</a>
类型	CABTITE BP 8MM PA
GTIN (EAN)	4050118662467
数量	25 items

## CABTITE BP 8MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	16 mm	深度 (英寸)	0.6299 inch
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
长度	16 mm	长度 (英寸)	0.6299 inch
直径	8 mm	净重	0.72 g

## 温度

工作温度	-40 °C...120 °C
------	-----------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 常规信息

最大电缆外径	8 mm	最小电缆外径	8 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺

## 分类

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		