

CABTITE BP 13MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



堵头用于安全关闭密封件中不需要的电缆通道。

通用订货数据

版本	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 22 mm, 宽度: 13 mm, 深: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
订货号	2652410000
类型	CABTITE BP 13MM PA
GTIN (EAN)	4050118662511
数量	25 items

CABTITE BP 13MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
长度	22 mm	长度 (英寸)	0.8661 inch
直径	13 mm	净重	1.6 g

温度

工作温度 -40 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

最大电缆外径	13 mm	最小电缆外径	13 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺

分类

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		