

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Similar to illustration

堵头用于安全关闭密封件中不需要的电缆通道。

通用订货数据

版本	Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 红色, 高度: 30 mm, 宽度: 28 mm, 深: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
订货号	2652470000
类型	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
数量	25 items

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
长度	30 mm	长度 (英寸)	1.1811 inch
直径	28 mm	净重	3.4 g

温度

工作温度	-60 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规信息

最大电缆外径	28 mm	最小电缆外径	28 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	卤素	不
防护等级	IP66	基础材料	聚酰胺

分类

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		