

AMR 2.5/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



AMR 标记导轨用于魏德米勒 Klippon® Connect 端子，类型 A-系列

可提供 5 种尺寸，用于 1.5 mm² 至 10 mm² 的端子。

每个导轨都具有特定的支脚结构，可以完美地插入合适端子的标记槽中。

其长度设计用于 50 个端子。标记轨道可以切割成较小的轨道。

可以将宽度为 9.5 mm 的标记条插入导轨，以便灵活地识别每个端子。

通用订货数据

版本	附件, 端子标记, 10.5 x 255 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.10 Weidmueller Klippon Connect, 白色
订货号	2655010000
类型	AMR 2.5/50
GTIN (EAN)	4050118692709
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	10.5 mm	高度 (英寸)	0.4134 inch
宽度	255 mm	宽度 (英寸)	10.0394 inch
净重	4 g		

温度

工作温度范围	-40...82 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印方向	水平和垂直的	
类型	魏德米勒 Klippon® Connect 端子, 类型 A-系列	
宽度	255 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	82 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
基础材料	PVC	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Terminal marker	
工作温度范围	-40...82 °C	
应用/制造商	Weidmueller Klippon Connect	

连接器标记号

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

应用举例

