

## AMR 10/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



AMR 标记导轨用于魏德米勒 Klippon® Connect 端子，类型 A-系列

可提供 5 种尺寸，用于 1.5 mm<sup>2</sup> 至 10 mm<sup>2</sup> 的端子。

每个导轨都具有特定的支脚结构，可以完美地插入合适端子的标记槽中。

其长度设计用于 50 个端子。标记轨道可以切割成较小的轨道。

可以将宽度为 9.5 mm 的标记条插入导轨，以便灵活地识别每个端子。

## 通用订货数据

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 附件, 端子标记, 10.5 x 500 mm, 间距 P (单位 : mm) : 10.00 Weidmueller Klippon Connect, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">2655040000</a>                                                      |
| 类型         | AMR 10/50                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118692730                                                                   |
| 数量         | 10 items                                                                        |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 10.5 mm | 高度 (英寸) | 0.4134 inch |
| 宽度 | 500 mm  | 宽度 (英寸) | 19.685 inch |
| 净重 | 6.16 g  |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -40...82 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |                                    |      |
|--------------|------------------------------------|------|
| 打印方向         | 水平和垂直的                             |      |
| 类型           | 魏德米勒 Klippon® Connect 端子, 类型 A-系列  |      |
| 宽度           | 500 mm                             |      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                                |      |
| 最大工作温度       | 82 °C                              |      |
| 最小工作温度       | -40 °C                             |      |
| 颜色编码         | 白色                                 |      |
| 卤素           | 不                                  |      |
| 基础材料         | PVC                                |      |
| 打印标志         | 无                                  |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                               | 元件部分 |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Component part = Terminal marker |      |
| 工作温度范围       | -40...82 °C                        |      |
| 应用/制造商       | Weidmueller Klippon Connect        |      |

## 连接器标记号

|               |          |
|---------------|----------|
| 间距 P (单位: mm) | 10.00 mm |
|---------------|----------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

应用举例

