


THM WO VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | THM, 导线及电缆标记号, 4 - 8 mm, 25.4 x 38.1 mm, 白色 |
| 订货号 | 2657160000 |
| 类型 | THM WO VIN 25.4/38.1 WS |
| GTIN (EAN) | 4050118675290 |
| 数量 | 2000 items |

THM WO VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.07 mm | 深度 (英寸) | 0.0028 inch |
| 高度 | 25.4 mm | 高度 (英寸) | 1 inch |
| 宽度 | 38.1 mm | 宽度 (英寸) | 1.5 inch |
| 净重 | 0.12 g | | |

温度

工作温度范围 -40...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | |
|--------------|--|------|
| 粘胶剂 | 聚丙烯酸酯粘合剂 | |
| 打印类型 | 空白 | |
| 打印工艺 | 热转印 | |
| 类型 | 自我粘贴的 | |
| 宽度 | 38.1 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | |
| 最大工作温度 | 80 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 白色 | |
| 卤素 | 是 | |
| 基础材料 | 乙烯胶片 | |
| 打印标志 | 无 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 卷装标签 |
| 认证符合 UL 969 | 无 | |
| 适用的打印机 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| 工作温度范围 | -40...80 °C | |
| 每卷数量 | 2000 | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------------|----------|--------|--------------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 6 | 卤素 | 是 |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 10 | 最大压接面积 | 50 mm ² |
| 最大电缆外径 | 8 mm | 最小电缆外径 | 4 mm |
| 导线外径 | 4 - 8 mm | 导线压接面积 | 50 mm ² |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



THM WO VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型 | RIBBON MM 110/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |