


## PROTECTION COVER G+S /5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



端盖和盖板确保系统内有所需的爬电距离，即使在汇流排按相应长度截断后或者在设有独立触点的情况下也能保持这种距离，同时保证具有符合 DIN EN 50274 标准的防触电安全性。

## 通用订货数据

版本	端子盖, 黄色, 高度: 18.3 mm, 宽度: 8.1 mm, 深: 18 mm
订货号	<a href="#">2659040000</a>
类型	PROTECTION COVER G+S /5
GTIN (EAN)	4050118671490
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00

## PROTECTION COVER G+S /5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	18 mm	深度 (英寸)	0.7087 inch
高度	18.3 mm	高度 (英寸)	0.7205 inch
宽度	8.1 mm	宽度 (英寸)	0.3189 inch
净重	3.08 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料参数

颜色编码	黄色
------	----

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		