

## FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



向系统馈电时，魏德米勒馈电模块便于操作。例如，可通过带侧向入口的馈电模块，减小电缆弯曲半径。

## 通用订货数据

版本	辅助连接（端子），25 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">2659050000</a>
类型	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00

## FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	19.5 mm	深度 (英寸)	0.7677 inch
高度	34 mm	高度 (英寸)	1.3386 inch
宽度	13.5 mm	宽度 (英寸)	0.5315 inch
净重	10 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

## 材料参数

颜色编码	灰色
------	----

## 额定数据

额定横截面	25 mm <sup>2</sup>	额定电流	101 A
-------	--------------------	------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		