FIT 50 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





向系统馈电时,魏德米勒馈电模块便于操作。例如,可通 过带侧向入口的馈电模块,减小电缆弯曲半径。

通用订货数据

版本	辅助连接(端子), 50 mm²		
订货号	<u>2659070000</u>		
类型	FIT 50 GN		
GTIN (EAN)	4050118671469		
数量	3 items		
交货状态	本产品即将停产。		
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00		

FIT 50 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
	1			
深	27 mm	深度 (英寸)	1.063 inch	
高度	39.7 mm	高度 (英寸)	1.563 inch	
宽度	17.8 mm	宽度 (英寸)	0.7008 inch	
净重	28 g			
温度				
	-5 °C40 °C			
	0 0 10 0			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	 合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP		2c-addc-d040b46da0d3		
材料参数				
	灰色			
纵巴 编 昀				
通用的				
回路数	1			
额定数据				
额定横截面	50 mm ²	额定电流	150 A	
分类				
TINA C C	F0000040	FTIM 7.0	50000040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 0.0	EC002848	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-00	
LCLA33 10.0	27-20-03-00		T.	

目录日期/图纸 2