

**FIT 50 SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片**

向系统馈电时，魏德米勒馈电模块便于操作。例如，可通过带侧向入口的馈电模块，减小电缆弯曲半径。

**通用订货数据**

版本	辅助连接（端子），50 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">2659080000</a>
类型	FIT 50 SN
GTIN (EAN)	4050118671452
数量	3 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-01T00:00:00+02:00

**FIT 50 SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	27 mm	深度 (英寸)	1.063 inch
高度	39.7 mm	高度 (英寸)	1.563 inch
宽度	17.8 mm	宽度 (英寸)	0.7008 inch
净重	28 g		

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

**材料参数**

颜色编码	灰色
------	----

**通用的**

回路数	1
-----	---

**额定数据**

额定横截面	50 mm <sup>2</sup>	额定电流	150 A
-------	--------------------	------	-------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		